


Lampa metalohalogenkowa



Lampy metalohalogenkowe Kanlux MHE pracują ze statecznikami do wysokoprężnych lamp sodowych/lamp metalohalogenkowych i zapłonnikami do lamp metalohalogenkowych.

### DANE OGÓLNE:

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Szerokość [mm]:** 255

**Średnica [mm]:** 46

### DANE TECHNICZNE:

**Moc znamionowa [W]:** 250

**Materiał:** szkło

**Barwa światła:** biała

**Temperatura barwowa [K]:** 4200

**Współczynnik oddawania barw Ra:**  $\geq 65$

**Trzonek:** E40

**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 12000

**EEl źródła światła:** A

**Roczne zużycie energii [kWh]/1000h:** 275

**Prąd znamionowy lampy [A]:** 2.1

**Znamionowy strumień świetlny [lm]:** 23000

### INFORMACJE DODATKOWE:

- lampy metalohalogenkowe pracują ze statecznikami do wysokoprężnych lamp sodowych/lamp metalohalogenkowych i zapłonnikami do lamp metalohalogenkowych